

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,62 fok
Beállítási szög $\kappa$	20 fok
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R

Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	32,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Sorozat	Power Q
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró