

**Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Műszaki leírás

Szár Ø D ₃ h ₆	32 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	78 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Ferde bemarási szög α _{max}	0,33 fok
Interpolációs marás Ø D _{min}	75 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	34,25 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Vágóélek száma Z	5
Ø D ₃	35 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------