

**Sarokmaró 90° MEV, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Hozzávaló váltólapka	TOMT060508
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	34,25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	78 mm
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	75 mm

Váltólapka csavar	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,33 fok
$\varnothing D_3$	35 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229723 1
-----------------------	----------