

HOLEX**HOLEX Pro INOX M VHM maró HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202994 8
GTIN	4062406567408
Árucikk kategória	12Y

Leírás**Kivitel:**

Kategóriájában **kitűnő élettartamú korrózióálló acélok** megmunkálásakor az **innovatív bevonatnak és geometriának köszönhetően**. Kifejezetten **rozsdamentes acélokhhoz, pl. duplex acélokhhoz a nagy teljesítményű tartományban**. **Optimális forgácsolási teljesítmény a nagy forgácsolási sebességeknek köszönhetően**.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L _c	21 mm
Spirálszög	38 fok
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	25 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Előtolás f _z szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,05 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f _z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,03 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Nyak Ø D ₁	7,7 mm

Vágóél Ø D _c	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sorozat	Pro Inox
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	115 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	M
Uni	feltételesen alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas