

Garant**Gépi menetfúró kúposan szűkítve, Gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135550 M5
GTIN	4045197076960
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Kúposan leszűkített vezetőmenettel.****Kifejezetten mélyen lévő zsákfurat-menetekhez** és olyan forgácsokhoz, melyek a menetfúró forgácshornyaiban maradnak. **HSS-E**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,8 mm
Menet Ø	5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm

Szár négyszög □	4,9 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	10 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

feltételesen alkalmas