



HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9



Rendelési adatok

Rendelés száma	133375 7/8-9
GTIN	4062406374303
Árucikk kategória	12I

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 9

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	22,23 mm
Menetfajta	UNC
Szár Ø D _s	18 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menet / coll	9

Menetmélység	66,69 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	2,822 mm
Menetméret	7/8-9 UNC
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	19,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P

Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		