

**HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133425 1/4-28
GTIN	4062406374310
Árucikk kategória	12I

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 28

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	5,5 mm
Menet / coll	28
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	6,35 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371

Menetemelkedés	0,907 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/4-28 UNF
Menetmélység	19,05 mm
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M

CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		