



Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: 18V15C



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 077120 18V15C |
| GTIN | 3165140964555 |
| Árucikk kategória | 03C |

Leírás

Kivitel:

- **A legújabb BITURBO technológiának köszönhetően 50%-kal gyorsabb vágás és anyagleválasztás. Egy vezetékes sarokcsiszoló teljesítményének felel meg.**
- **Nagyobb biztonság az intelligens fékrendszernek, lágy indulásnak, KickBack- és Drop Control funkciónak köszönhetően.**
- **Az egyes sebességfokozatok beállítása a kezelőfelülettel és a Bluetooth-Connectivity modullal.**
- **Connectivity-Modul utólagos felszerelése lehetséges.**

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, védőburkolattal, felfogó karimával, felfogó anyával, segédmarkolattal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál. Hozzávaló ProCORE 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------|
| Maximális vágási mélység | 34 mm |
| Energiaellátás | Akkus |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Maximális tárcsa Ø | 125 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Lágy indulás | nem |
| Gyártó jelölése | GWS 18V-15 C |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Túlterhelés elleni védelem | igen |
| Kickbackstop | igen |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) |
| Max. vibráció EN szerint | 4 m/s ² |
| Súly akku nélkül | 2,2 kg |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen |
| Motor felépítése | kefe nélküli motor |
| Éberségi kapcsoló | nem |
| Súly | 2,2 kg |
| Maximális fordulatszám | 9800 min ⁻¹ |
| Applikáció kapcsolódás | OneKey |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V | 073865 C18 |
| Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V | 073857 C18 |