

Garant**Forgócsúcs, lapított cserélhető betétekhez, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321266 4
GTIN	4062406572310
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Extrém karcsú ház egyik oldalon lelapolással az optimális hozzáférhetőség érdekében; nagyon nagy körfutási pontosság a csúcsminőségű csapágyazásnak köszönhetően; csiszoló felhasználáshoz is alkalmas.

- **Meghosszabbított csúccsal és kiszerező anyával, speciálisan CNC-gépekhez.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320627 – 320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Kiszerező anya NC-gépekhez, hogy a csúcsot ki lehessen venni a szegnyereg-csúcsstámaszból.

Műszaki leírás

Külső Ø D ₁	14 mm
Hasznos hossz B	85 mm
Munkadarab tömeghez	400 kg
Maximális körfutáshiba	0,003 mm
Hossz 1	74 mm
Ház Ø D	60 mm
Morse kúp	MK4
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹
Hozzávaló színekód	K14
L ₂	10 mm
Leszorító csavar	igen
Termék fajtája	Központosító csúcs