

Garant**Nagy teljesítményű forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával,
Morse-kúp (MK): 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321245 3
GTIN	4062406572464
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Pontozó tengely keményfém betéttel a központosításnál nagy abrazív hatással járó felhasználási esetekhez.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Oldalsó lelapolt kiserelő anya.**
- **Nagy pontosságú csapágyazás a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Keskeny munkadarabok magas fordulatszámokon történő megmunkálásához és magas darabszámok esetén a sorozatgyártás területén automatikus megrakodással.

Prémium kivitel. Nagy körfutási pontosság a **csúcsminőségű csapágyazásnak** köszönhetően. Kifejezetten magas fordulatszámokhoz és nagy axiális erőkhöz. Csiszolási folyamatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Keményfém Ø H	11 mm
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Hasznos hossz B	94 mm
Munkadarab tömeghez	300 kg
Csúcs hossza C	30 mm
Morse kúp	MK3
Ház Ø D	52 mm
Maximális körfutáshiba	0,003 mm
Axiális erő	4,2 kN
Csúcsszög	60 fok
Keményfém betét	igen
Kivitel	forgó
Leszorító csavar	igen
Termék fajtája	Központosító csúcs