

Garant**Forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával, Morse-kúp (MK): 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321240 4
GTIN	4062406572440
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Pontozó tengely keményfém betéttel a központosításnál nagy abrazív hatással járó felhasználási esetekhez.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Oldalsó lelapolt kiserelő anya**
- **Nagy pontosságú csapágyazás a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Keskeny munkadarabok magas fordulatszámú történő megmunkálásához és magas darabszámok esetén a sorozatgyártás területén automatikus megrakodással.

Nagy axiális erőkhöz a nehéz forgácsolás területén a speciális csapágyelrendezésnek köszönhetően.

Ház Ø D: 76 mm

Hasznos hossz B: 112 mm

Keményfém Ø H: 14 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 43 mm

Maximális fordulatszám: 3200 min⁻¹

Műszaki leírás

Keményfém Ø H	14 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Ház Ø D	76 mm
Csúcs hossza C	43 mm
Munkadarab tömeghez	750 kg
Hasznos hossz B	112 mm
Morse kúp	MK4
Axiális erő	4,3 kN
Csúcsszög	60 fok
Keményfém betét	igen
Kivitel	forgó
Leszorító csavar	igen
Termék fajtája	Központosító csúcs