

**FLEX****Sarokvarrat csiszoló alapkészülék, Típus: BME18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Árucikk kategória	03S

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű TRINOXFLEX 18 V akkus alapmotor fémfelület megmunkáláshoz.

- **Nagy terhelésnek kitehető kefe nélküli motor magasabb hatásokkal.**
- **Egyedülálló szerszám adapter gyorscsatlakozóval a rendszer szálrhúzáshoz és szalagos csőcsiszoláshoz, karos csiszolóval való csiszoláshoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz való négy adapterének szerszám nélküli cseréjéhez.**

**Tartalom:**

**Adapter nélküli változat**, beleértve 2 x 18 V / 5,0 Ah akkumulátort, töltőkészüléket és L-Boxx® 238 ládát.

**Figyelem:**

Hozzávaló köszörűkorongokat az 566994 sz. és a 566996 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Elemes
Maximális fordulatszám	1700 - 3760 min <sup>-1</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Súly	2 kg

Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális szerszám Ø	125 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Sarokvarrat köszörű