


**Garant****Pneumatikus központosító satu, IOT, Típus: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360181 100
GTIN	4062406572969
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
- A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
- A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozicionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.

**Előny:**

- Nyomástároló kettős hatású zárószeleppel.
- A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.
- Forgatás végzése nem szükséges.
- Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.
- 360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.

**Felhasználás:**

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez**.

**Opcionális tartozék:**

360191 sz. csatlakozó blokk.

360135 – 360151 sz. 80 méret pofakínálat.

## Műszaki leírás

Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Magasság H	95 mm
Súly	11,6 kg
Pofaszélesség A	80 mm
Max. szorítóerő	10 kN
B	100 mm
Hozzávaló színekód	PCV 100
L	100 mm
H <sub>1</sub>	171 mm
Szorító löket	6 mm
Termék fajtája	Gépsatu