

Garant**Pneumatikus központosító satu, Típus: 100/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- Beállítható löket + 5 mm oldalanként.
- A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.
- A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.

Alaplappal a nagy megtámasztó nyomaték és a maximális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez**.

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. 80 méret pofakínálat.

Műszaki leírás

Pofaszélesség A	80 mm
Súly	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
Szorító löket	6 mm
Max. szorítóerő	10 kN
Magasság H	95 mm
Hozzávaló színekód	PCV 100
Keresztirányú raszterméret	200 mm
Termék fajtája	Gépsatu