

Garant**Pneumatikus központosító satu, IOT, Típus: 100/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Beállítható löket + 5 mm oldalanként.**
- **A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.**
- **A központosító satu sűrített levegő veszteség estén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.**

Alaplappal a nagy megtámasztó nyomaték és a maximális stabilitás érdekében.

Előny:

- **Nyomástároló kettős hatású zárószelleppel.**
- **A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.**
- **Forgatás végzése nem szükséges.**
- **Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.**
- **360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.**

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez.**

Opcionális tartozék:

360191 sz. csatlakozó blokk.
360135 – 360151 sz. 80 méret pofakínálat.

Műszaki leírás

Magasság H	95 mm
Max. szorítóerő	10 kN
Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Súly	21,6 kg
Hozzávaló színkód	PCV 100
H ₁	191 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Szorító löket	6 mm
Keresztirányú raszterméret	200 mm
Termék fajtája	Gépsatu