

Garant**Pneumatikus központosító satu, IOT, Típus: 160/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Beállítható löket + 5 mm oldalanként.**
- **A max. 22,5 kN szorítóerő fokozatmentesen beállítható. Számtani összeg = 45 kN.**
- **A központosító satu sűrített levegő veszteség esetén is kis mértékű (kb. 60 kg) előfeszítéssel rendelkezik a munkadarab biztonságos pozícionálásának a garantálásához pl. cserélhető asztaloknál.**

Alaplappal a nagy megtámasztó nyomaték és a maximális stabilitás érdekében.

Előny:

- **Nyomástároló kettős hatású zárószelleppel.**
- **A befogási és kioldási nyomás, valamint az elem állapotának folyamatos felügyelete WLAN-on keresztül.**
- **Forgatás végzése nem szükséges.**
- **Befogás és kioldás sűrített levegővel a roboton keresztül.**
- **360191 sz. csatlakozó blokk kapható a sűrített levegő horizontális vagy vertikális továbbításához.**

Felhasználás:

Alkatrészek központos befogásához. A 4-csatornás befogótárcsákkal, de az oldalsó csatlakozókkal is alkalmas **automatizált működtetéshez.**

Opcionális tartozék:

360191 sz. csatlakozó blokk.
360183 – 360187 sz. pofakínálat.

Műszaki leírás

Súly	29 kg
Hozzávaló színkód	PCV 160
Pofaszélesség A	104 mm
Szorító löket	8,5 mm
Max. szorítóerő	22,5 kN
Magasság H	99,2 mm
L	160 mm
Maximális sűrített levegő teljesítmény	9 bar
H ₁	175 mm
B	160 mm
Keresztirányú raszterméret	200 mm
Termék fajtája	Gépsatu