

**Garant****Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 40
GTIN	4062406573140
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Hengeres szár furatkés tartókba, patronos befogókba vagy hidropasztikus szerszámbefogóba való befogáshoz; második revolverbe való befogáshoz.

Nehéz munkadarabok megmunkálásához.

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

**Opcionális tartozék:**

320625 sz. cserélhető betétek. 320629 sz. cserélhető betétek.

**Figyelem:**

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

**Műszaki leírás**

Ø d	40 mm
Teljes hossz L	165 mm
Szár Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ház Ø D	74 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Körfutáshiba	0,01 mm
Hozzávaló színkód	K18
Rugóút	4 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	95 mm
Munkadarab tömeghez	550 kg
Befogó	Szár Ø 40 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs