

Garant**Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: 50/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Speciális kivitel 3-szög szárral közvetlenül az ellenorsó patronos erőbefogójában történő befogáshoz.

320629 sz. cserélhető betétek.

Nehéz munkadarabok megmunkálásához.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Műszaki leírás

Körfutáshiba	0,01 mm
Szár Ø D ₁	18 mm
Teljes hossz L	165 mm
Munkadarab tömeghez	700 kg
Ház Ø D	74 mm
Rugóút	4 mm
Ø d	50 mm
Maximális fordulatszám	4000 min ⁻¹
Hasznos hossz L ₁	95 mm
Hozzávaló színkód	K18
Befogó	3-szög szár
Termék fajtája	Központosító csúcs