

**HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H, TiN, MF: 30X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132925 30X1,5
GTIN	4062406374129
Árucikk kategória	12I

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSSE szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Műszaki leírás

Menetmélység	90 mm
Szár $\varnothing D_s$	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet \varnothing	30 mm
Szár négyszög \square	18 mm
Szabvány	DIN 374
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Teljes hossz L	150 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M30x1,5
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat \varnothing	28,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Pro Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

