

**HOLEX****HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 137170 4X0,5  |
| GTIN              | 4062406374525 |
| Árucikk kategória | 12I           |

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró.** Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.  
**Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.**

**Műszaki leírás**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Forgácshornok száma    | 3        |
| Menet Ø                | 4 mm     |
| Vágóélek száma Z       | 3        |
| Szerszámanyag          | HSS E    |
| Tűrési osztály         | ISO 2 6H |
| Menetemelkedés         | 0,5 mm   |
| Menetméret             | M4×0,5   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>  | 2,8 mm   |
| Teljes hossz L         | 63 mm    |
| Menetmélység           | 10 mm    |
| Szabvány               | DIN 374  |
| Menetfajta             | MF       |
| Szár négyzet $\square$ | 2,1 mm   |
| Magfurat Ø             | 3,5 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bevonat                    | TiN                                     |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | C                                       |
| Spirálszög                 | 40 fok                                  |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                   |
| belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál                 |
| Vágásirány                 | jobbos                                  |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | zöld                                    |
| Sorozat                    | Pro Tap                                 |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                 | alkalmas              | 24 m/min       | N       |
| Alu (rövid forgácsú)          | alkalmas              | 25 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si                  | alkalmas              | 10 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 24 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 20 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 8 m/min        | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 8 m/min        | M       |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas | 15 m/min       | N       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |

