

Garant**Vibrációs koptatógép (35 liter) szállítókocsival, Típushoz: GMT35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Árucikk kategória	51B

Leírás**Kivitel:**

GMT35 mobil vibrációs koptatókompakt felépítéssel kisebb és közepes tételméreték automatizált végső megmunkálásához.

- **Nagy teljesítményű motor.**
- **Acél edény (35 l) 15 mm poliuretán réteggel.**
- **Integrált szeparáló állomás a munkadarabok és a csiszolóanyag automatizált szétválasztásához.**
- **Zárt vízkör víz előkészítéssel.**
- **Vezérlés érintőképernyővel.**
- **Egyedi megmunkálási műveletek programozhatóak.**
- **Hangszigetelő gépburkolat zajvédő fedéllel.**
- **Alul kerekkel az egyszerű szállítás érdekében.**

Felhasználás:

Elsősorban **esztergált és mart alkatrészek**, valamint **3D nyomtatási** eljárással készült munkadarabok **sorjázásához**. **Fémhez és műanyagokhoz** alkalmas. A rákövetkező **polírozási** és **tisztítási** műveletek szintén a gép szolgáltatási körébe tartoznak.

Tartalom:

1× vibrációs tisztítógép integrált leválasztó állomással, vízkörrel és SPS vezérléssel, 1× raktári kocsi (918558 sz. TNB1), 2× tárolódoboz, kisméretű (964486 sz. EF4220), 1× tárolódoboz, nagyméretű (964486 sz. EF4320), 2× válaszfal (alumínium, műanyag), 2× mérőedény, 1× kézi edény, 3× leválasztó szűrő különböző lyukraszterrel.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges

Ha a koptatást követően nagyon magas az alkatrészek tisztításával és a szárításával szembeni követelmény, akkor a ELMA ultrahangos tisztítókészülékek kínálatát ajánljuk a Kéziszerszámok és mérőeszközök katalógusunkból.

Műszaki leírás

Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	700 W
Súly	350 kg
Fordulatszám-tartomány	1500 - 3000 min ⁻¹
Víztartály térfogata	45 l
Vályú belső szélessége B ₂	180 mm
Vályú belső mélysége T ₂	300 mm
Vályú térfogata	35 l
Vályú belső hossza L ₂	590 mm
Gép szélessége B ₁	710 mm
Gép mélysége T ₁	1385 mm
Gép hossza L ₁	1565 mm
Sorozat	GMT
Termék fajtája	Vibrációs koptatógép