

Garant**CCGT 030101, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Árucikk kategória	211

Leírás

CCGT 030101 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	AF
Sarokrádiusz	0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 300 m/min
Fő felhasználás	N
Minőség	HU7315-1

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCGT 030101
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz