

Garant**CCGT 030102, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Árucikk kategória	211

Leírás

CCGT 030102 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Minőség	HU7315-1
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	N

Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 300 m/min
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz