



CoAE menesztőtárcsa, közvetlen fogazással Balos forgás, Munkatartomány Ø: 33-64mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	327611 33-64
GTIN	4019208501369
Árucikk kategória	33I

Leírás

Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomtatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.

A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Menesztőtárcsák **közvetlen fogazással**.

Felhasználás:

A 327541 sz. készletek helyettesítéseként ill. a munkatartomány bővítéseként.

Alkalmazható :

327521 és 327541 sz. alaptest.

Figyelem:

A CoAE menesztőtárcsák a régi CoA rendszerhez is illenek (sarok megtámasztó dugattyúk).

Befogókör Ø A: 32 mm

Hossz C: 30 mm

Hozzávaló központosító csúcs Ø D: 16 mm

Műszaki leírás

Befogókör Ø A	32 mm
Hossz C	30 mm
Munkatartomány Ø	33 - 64 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	16 mm
Felhasználás módja	balos
Fogazás	fix
Termék fajtája	Homlokmenesztő