

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212006 20/2 |
| GTIN | 4062406576493 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Interpolációs marás a_p | 0,7 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 30 mm |
| $\varnothing D_3$ | 10 mm |
| Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T |
| $\varnothing D_2$ | 17,7 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 20 mm |

| | |
|--|---------------|
| Ferde bebarási szög α_{\max} | 5,37 fok |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 10,5 mm |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 38 mm |
| Felfogó menet M | M10 |
| Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz | 7,45 mm |
| Szárkivitel | menettel |
| Maró alkalmas lap formához | kerek |
| Marási felhasználási | Ferde bebarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2 | 219878 2 |
|--|----------|