

Garant**VHM tóruszmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC / R1: 4/0,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206040 4/0,3
GTIN	4045197122735
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel, homlokvágóél rádiuszokkal. Nagy stabilitás a megerősített lélekvastagság következtében.

Tűrés: $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D _c	4 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	16 mm
Nyak Ø D ₁	3,7 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,02 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,023 mm
Vágóél rádiusz R ₁	0,3 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Élhossz L _c	5 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	30 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

