

**Garant****VHM száras szögmaró, Form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208036 22
GTIN	4045197269904
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**Szögtűrés  $\pm 8'$ .**Figyelem:**

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

A teljes fogáshosszig 50 %-os  $f_z$  előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 8

Nyak Ø  $D_1$ : 10,2 mm

Teljes hossz L: 67 mm

Fogak száma Z: 8

Szár Ø  $D_s$ : 12 mmÉlhossz  $L_c$ : 6 mmElőtolás  $f_z$  acélban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,043 mm**Műszaki leírás**

Vágóél Ø $D_c$	22 mm
Fogak száma Z	8
Nyak Ø $D_1$	10,2 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Szár Ø $D_s$	12 mm
Teljes hossz L	67 mm

Élhossz L <sub>c</sub>	6 mm
Alak	D
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró