

**CCGT 030102, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCGT 030102 PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: MP-CF

Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,2 mm

Előtolás f : 0,02 - 0,1 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 180 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 150 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Minőség	PR1725
Előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Forgácstörő	MP-CF
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 150 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,03 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz