

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Bevonat	bevonat nélkül
Minőség	HU7315-1
Cserék / élek száma	2
Előtolás $f$	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz