


Garant
VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X2 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208025 13,5X2
GTIN	4045197198846
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alaköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Teli horony: f_z ha $a_p = 0,25 \times D$.

Típus: N

Fogak száma Z: 8

Fogak száma Z: 8

Íves reteszekhez DIN 6888: 2,0×5,0 mm

Nyak Ø D_1 : 4,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,035 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	13,5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Íves reteszekhez DIN 6888	2,0×5,0 mm
Fogak száma Z	8
Nyak Ø D_1	4,6 mm

Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	56 mm
Típus	N
Élhossz L _c	2 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró