

Garant
VHM T-horonymaró forgácstörő éllel, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208034 12,5X6
GTIN	4045197269041
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Új nagyteljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. Az oldalfelületek aláköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.

A teljes fogáshosszig 50%-os f_z előtolást alkalmazzon.

Típus: NF

Fogak száma Z: 6

Fogak száma Z: 6

DIN 650T-hornyokhoz: 6 mm

Nyak Ø D_1 : 5 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	12,5 mm
DIN 650T-hornyokhoz	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,033 mm
Fogak száma Z	6
Nyak Ø D_1	5 mm

Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	57 mm
Típus	NF
Élhossz L _c	6 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	12 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró