

Garant**VHM száras szögmaró, Form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208035 32
GTIN	4045197269867
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Szögtűrés ±8'.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

A teljes fogáshosszig 50 %-os f_z előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 9

Fogak száma Z: 9

Nyak Ø D_1 : 13 mm

Teljes hossz L: 71 mm

Szár Ø D_s : 16 mmÉlhossz L_c : 8 mmElőtolás f_z acélban < 900 N/mm²: 0,045 mm**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D_c	32 mm
Nyak Ø D_1	13 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,045 mm
Fogak száma Z	9
Szár Ø D_s	16 mm
Teljes hossz L	71 mm

Élhossz L _c	8 mm
Alak	C
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró