

Garant**Kézi menetfúró készlet Nitridált, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130450 M12 |
| GTIN | 4045197066671 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetősappal.**

Nitridált felület, ennek következtében kopásállóbb.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy **TOOLOX anyagok** esetén a magfurat \varnothing -t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) **0,05 - 0,3 mm-rel** nagyobbra fúrja.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szár \varnothing D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat \varnothing : 10,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------|
| Menetemelkedés | 1,75 mm |
| Magfurat \varnothing | 10,2 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Menet Ø | 12 mm |
| Szabvány | DIN 352 |
| Szár Ø D _s | 9 mm |
| Teljes hossz L | 75 mm |
| Szár négyszög □ | 7 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 24 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M12 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | A |
| Bekezdő alak | C |
| Bekezdő alak | D |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | piros |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas |
| TOOLOX 33 | alkalmas |
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |