

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135650 M4
GTIN	4045197077196
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Párhuzamosan szűkített vezetőmenet.****Előny:**

A forgácmegszorulások és az azt követő menetkitörések visszafutáskor messzemenően elkerülhetők.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4,5 mm

Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	M

CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		