

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212018 125/10 |
| GTIN | 4062406576691 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| belső hűtés | igen |
| Ø D ₃ | 113 mm |
| Felfogó furat Ø | 40 mm |
| Interpolációs marás a _p | 4 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 63 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 238 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Beállítási szög κ | 15 - 30 fok |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T |
| Vágóélek száma Z | 10 |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 109,94 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 0,44 fok |
| Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 248 mm |
| Fz helikális | 0,7 |
| Szárkivitel | furattal |
| Maró alkalmas lap formához | kerek |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3 | 219878 3 |
|--|----------|