



## Gépi menetfúró, TiCN, M: M4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	135700 M4
GTIN	4045197077295
Árucikk kategória	11H

### Leírás

**Kivitel:****Párhuzamosan szűkített vezetőmenet.**

Használható **emulzióval** (min. 8 %).

**Előny:**

A forgácmegszorulások és az azt követő menetkitörések visszafutáskor messzemenően elkerülhetők.

**Figyelem:****ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!****Az ajánlott utódtermék a 135732 sz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 63 mm

Szár  $\varnothing$ : 4,5 mm

Szár négyszög: 3,4 mm

Magfurat  $\varnothing$ : 3,3 mm

### Műszaki leírás

Magfurat $\varnothing$	3,3 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Bekezdési szög	50 fok
Forgácsornyok száma	3

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø	4,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	63 mm
Szár négyszög	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszám anyag	HSS E
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	TiCN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék