

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,3 fok
belső hűtés	igen
Felfogó furat Ø	22 mm
Interpolációs marás a_p	4 mm
Vágóél Ø D_c	52 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	36,94 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
--	----------