

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/9mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{\max}	198 mm
Interpolációs marás Ø D_{\min}	188 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Felfogó furat Ø	32 mm

Interpolációs marás a_p	4 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ferde bemarási szög α_{max}	0,57 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	84,94 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Vágóélek száma Z	9
$\varnothing D_3$	88 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
--	----------