

Garant**Kézi menetfúrók külön Készrevágó, bevonat nélkül, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130430 M6
GTIN	4045197066534
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

Menetfúró, melyelő-, után- és készrevágóból áll. Elővágó hosszú vezetőcsappal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 5 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1 mm
Menet Ø	6 mm
Magfurat Ø	5 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E

Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M6
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

