

Fenőhasáb – szilícium-karbid (zöld), négyélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 200X20G



Rendelési adatok

Rendelés száma	558625 200X20G
GTIN	4260496530955
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek **sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Keményfémhez, színes- és könnyűfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. **Nagy keménységű** és kimondottan **önélező hatású** anyag.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Műszaki leírás

Festék	zöld
Szemcsézet	100
Szélesség	20 mm
Finomsági fok	durva
Hossz	200 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Alak	négyélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		