

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, TiCN, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135760 M4
GTIN	4045197077554
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	3,3 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	4 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	TiCN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	13 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		