

Garant**Kézi menetfúró készlet Nitridált, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130450 M4
GTIN	4045197066626
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetősappal.**

Nitridált felület, ennek következtében kopásállóbb.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy **TOOLOX anyagok** esetén a magfurat \varnothing -t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) **0,05 - 0,3 mm-rel** nagyobbra fúrja.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár \varnothing D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat \varnothing : 3,3 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,7 mm
Menet \varnothing	4 mm

Magfurat \varnothing	3,3 mm
Szabvány	DIN 352
Szár $\varnothing D_s$	4,5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög \square	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
TOOLOX 33	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas