




## Ékrudas 4 pofás esztergatókmány ROTA-M-flex 2+2, Külső átmérő: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313101 500
GTIN	2050002052970
Árucikk kategória	33U

### Leírás

#### Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.

- **Kerek, köbös, valamint geometriailag alakatlan munkadarabok befogása.**
- **Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.**
- **Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.**
- **2 pofás szerszám befogóként is használható.**

#### Szabvány:

ISO 702-4

#### Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

#### Figyelem:

A szorítópofák nem képezik a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Külső Ø A	500 mm
Maximális fordulatszám	1100 min <sup>-1</sup>
Súly	227 kg
Sorozat	ROTA-M flex
Maximális szorítóerő	180 kN
Maximális nyomaték	250 Nm
Szorítási út pofánként	17,8 mm
Kiegyenlítési út pofánként	10 mm
Pofák száma	4
Működtetés	Manuális
Termék fajtája	Ékrudas tokmány