




Ékrudas 4 pofás esztergatókmány ROTA-M-flex 2+2, Külső átmérő: 630mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313101 630
GTIN	2050002052987
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.

- **Kerek, köbös, valamint geometriailag alakatlan munkadarabok befogása.**
- **Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.**
- **Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.**
- **2 pofás szerszám befogóként is használható.**

Szabvány:

ISO 702-4

Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

Figyelem:

A szorítópofák nem képezi a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	950 min ⁻¹
Súly	307 kg
Sorozat	ROTA-M flex
Külső Ø A	630 mm
Maximális szorítóerő	180 kN
Maximális nyomaték	250 Nm
Kiegyenlítési út pofánként	10 mm
Szorítási út pofánként	17,8 mm
Pofák száma	4
Működtetés	Manuális
Termék fajtája	Ékrudas tokmány