

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, Nitridált, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135750 M16
GTIN	4045197077493
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	16 mm
Magfurat Ø	14 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	32 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	Nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	4 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		