

Garant**Gépi menetfúró 6G, Gőzölt, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135600 M3
GTIN	4045197077066
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Tűrés osztály: ISO 3 / 6G** = kb. 0,02 – 0,04 mm túlmérettel. **HSS-E****Felhasználás:**

Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 3 6G

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	2,5 mm
Menet Ø	3 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	3,5 mm

Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas