

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, TiCN, M: M3,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 135760 M3,5   |
| GTIN              | 4045197077547 |
| Árucikk kategória | 11H           |

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os jobbspirállal.**Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Szar négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,9 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Menet Ø               | 3,5 mm  |
| Menetemelkedés        | 0,6 mm  |
| Forgácshornok száma   | 3       |
| Vágóélek száma Z      | 3       |
| Magfurat Ø            | 2,9 mm  |
| Szabvány              | DIN 371 |
| Szar Ø D <sub>s</sub> | 4 mm    |
| Teljes hossz L        | 56 mm   |
| Szar négyszög □       | 3 mm    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrés osztály              | ISO 2X 6HX                              |
| Szerszámanyag              | HSS E PM                                |
| Menetmélység               | 7 mm                                    |
| Menetfajta                 | M                                       |
| Menetméret                 | M3,5                                    |
| Bevonat                    | TiCN                                    |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | C                                       |
| Spirálszög                 | 15 fok                                  |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                   |
| belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsákfuratnál                   |
| Vágásirány                 | jobbos                                  |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | rózsaszín                               |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 23 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 13 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 7 m/min        | P       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | alkalmas              | 5 m/min        | S       |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |