

**Garant****Menetmetsző, UNF: 3/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenethez** ASME – B1.1.

**Műszaki leírás**

Menet / coll	24
Menet Ø	9,53 mm
Magasság	11 mm
Külső Ø	30 mm
Menetméret	3/8-24 UNF
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNF

Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		