

Garant**Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, M: M3,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 135850 M3,5 |
| GTIN | 4045197077707 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Form C** (2 – 3 menet elővágás).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,9 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Menet Ø | 3,5 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Magfurat Ø | 2,9 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetemelkedés | 0,6 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 4 mm |
| Teljes hossz L | 56 mm |
| Szár négyszög □ | 3 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 10,5 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M3,5 |
| Bevonat | gőzölt |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 6 m/min | M |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Olaj | alkalmas |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |