

**Garant****Turbómaró készlet 5 darabos, GARANT Master Uni- közepes, HM,  
Turbómarók száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541405 5
GTIN	4062406587062
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:****Multi Cut HM turbómaró készlet a szokásos alakokban.**

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acél-hoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind ipari robot felhasználáshoz alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

**Tartalom:**

1-1 db 540220 sz. A0616; C0616; D0807; G0618; méret M1020.

**Figyelem:**

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

**Tartozék**

TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus D0807	540220 D0807
TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus C0616	540220 C0616
TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus M1020	540220 M1020
TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus G0618	540220 G0618
TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus A0616	540220 A0616